

# Plastikiniai vamzdeliai

## PL-3-BL

Gaminio numeris: 3453

FESTO

CK ir N jungtims ( tinkamos naudoti maisto pramonėje)  
Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



### Tech. Duomenys

| Savybės  | Reikšmė   |
|--|---|
| Išorinis diametras                             | 4,3 mm  |
| Lenkimo spindulys atitinkantis srautą          | 18 mm   |
| Vidinis diametras                              | 3 mm  |
| Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio | -0,95 ... 9 bar                                 |
| Darbinė terpė                                  | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Aplinkos temperatūra                           | -30 ... 60 °C                                   |
| Leidimas                                       | TUV   |
| Produkto svoris pagal ilgį                     | 0,0068 kg/m                                     |
| Spalva   | mėlynas   |
| Atramos kietumas                               | D 42 +/-3                                       |
| Informacija                                    | Be vario ir PTFE.<br>atitinka RoHS              |
| Informacija apie žarneles                      | PE  |