

Kreipiamosios FENG-100-320-KF

Gaminio numeris: 34534

FESTO

su riedėjimo kreipiamosiomis, apsaugo nuo prasisukimo, užtikrina aukštą kreipimo tikslumą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	100
Eiga	320 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Kreipiančioji	Cirkuliuojantis guolio kreipiklis
Konstrukcija	Kreipiamoji
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Maksimali jėga Fy	2.300 N
Max. force Fy static	3.120 N
Maksimali jėga Fz	2.300 N
Max. force Fz static	3.120 N
Maksimalus momentas Mx	198 Nm
Maksimalus statinis momentas Mx	268 Nm
Maksimalus momentas My	197 Nm
Maksimalus statinis momentas My	267 Nm
Maksimalus momentas Mz	197 Nm
Maksimalus statinis momentas Mz	267 Nm
Perstūmimo jėga	40 N
Produkto svoris	15.454 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Informacija	atitinka RoHS
Material of guide component	Termiškai apdirbtas plienas
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Termiškai apdirbtas plienas