


Lizdo jungtis MSSD-C

Gaminio numeris: 34583

FESTO

prijungimo standarto DIN EN 175 301 tipas A skirstytuvų magnetinėm ritėm.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Leidimas	Germanischer Lloyd
Maritime classification	see certificate
Montavimo tipas	Elektromagnetiniame skirstytuve su M3 centriniu varžtu
Cable outlet	Angled
Note on cable outlet	90° rotatable
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	22 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Pasuktas kištuko lizdas Plug pattern type A to EN 175301-803 Pagal DIN EN 175301-803 Stačiakampė konstrukcija MSC Stačiakampė konstrukcija MSN1
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Elektrinė jungtis 2	Įsuktas terminalas
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 300 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 250 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	16 A
Apsaugotas įžeminimas	Galimas
Kabelio prijungimas	Pg9
Kabelio skersmuo	6 ... 8 mm
Nominalus laidininko skerspjūvis	≤ 1,5 mm ²
Apsaugos klasė	IP65
Note on degree of protection	Sumontuotas
Aplinkos temperatūra	-25 ... 90 °C
Saugojimo temperatūra	-40 ... 90 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	Plastinis
Korpuso spalva	Juodas
Material seals	NBR