



Laiko vėlinimo vožtuvas VZOB-3-1/4

Gaminio numeris: 3489

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	600 l/min
Reguliuojamas vėlinimas	0 ... 30 s
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepiti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas	G1/8 G1/4
Informacija	atitinka RoHS