



Pneumatinis skirstytuvas VLX-2-3/8-MS-NPT

Gaminio numeris: 34923

FESTO

2/2-way function, pneumatically actuated, brass version.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Membraninė sklendė
Veikimo būdas	pneumatinė
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	NPT3/8
Nominalus dydis	13 mm
Skirstytuvo funkcija	2/2 uždaras, vienos ritės
Srauto kryptis	nereversuojamas
Terpės slėgis	1 ... 10 bar
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Valdymo tipas	valdoma
Pagalbinis oro valdymo portas 12	M5
Valdymo terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Terpė	Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo kokybė 200 µm
Terpės temperatūra	-10 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Standartinis nominalus srauto debitas	3.800 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Material housing	Žalvaris
Material screws	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Medžiagos numeris, varžtas	1.4301
Produkto svoris	470 g