


Dviejų rankų valdymo blokas ZSB-1/8

Gaminio numeris: 3527

FESTO

Saugus įtaisas valdomas abejomis rankomis.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4 mm
Veikimo būdas	pneumatinė
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Darbinis slėgis	3 ... 8 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus mechanizmas
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	490 g
Montavimo tipas	Su kiauryme su vidiniu sriegiu Pasirenkamas
Pagalbinis oro valdymo portas 12	G1/8
Pagalbinis valdymo oro portas 14	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/8
Informacija apie uždengimą	Padengtas aliuminiu
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie tvirtinimą	Aliuminio liejinys anoduotas