

Solenoido ritė

VACC-S18-120-K4-7-EX4ME

Gaminio numeris: 3536573

FESTO

for armature system F10, metric cable connector, 48 V DC, encapsulation, enhanced safety.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Veikimo būdas	elektrinis
Montavimo pozicija	Bet koks
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	H
Ritės charakteristikos duomenys	48 V DC: 12 W
Leistini įtampos svyravimai	-15 % / +10 %
ATEX kategorijos dujos	II 2G
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex e mb II T4
ATEX kategorijos dulkės	II 2D
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tD A21 IP65 T130°C
Ex- apsaugos reikalavimai ne ES šalims	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Nesprogi aplinkos temperatūra	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Skyriaus sertifikatas	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
Apsaugos klasė	IP65
Produkto svoris	580 g
Elektrinis pajungimas	Gnybtų dėžutė, kabelio prieigos sriegis M20x1,5
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material solenoid coil	PA Plienas