


Stūmoklinė sklendė

VZXF-L-M22C-M-A-N12-130-M1-V4B2T-50-40

Gaminio numeris: 3539721

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Veikimo būdas	pneumatinė
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	NPT1/2
Skersmuo DN	15
Nominalus dydis	13 mm
Skirstytuvo funkcija	2/2 uždaras, vienos ritės
Srauto kryptis	nereversuojamas
Terpės slėgis	0 ... 40 bar
Nominalus armatūros slėgis	40
Oro išmetimo funkcija	nedroseliuojantis
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Valdymo tipas	Su išoriniu valdymu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Darbinis slėgis	6 ... 10 bar
Terpė	Vapour Inertinės dujos Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo kokybė 200 µm
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Didž. Klampumas	600 mm ² /s
Terpės temperatūra	-40 ... 200 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Srautas Kv	3,8 m ³ /h
Informacija	Turi PWIS medžiagų atitinka RoHS
Material housing	Nerūdijančio plieno lydinys
Korpuso medžiagos numeris	1.4408
Material drive head	Nikeliuotas varis
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Produkto svoris	1.300 g
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress