

Stūmoklinė sklendė

VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4

Gaminio numeris: 3540145

FESTO

Pneumatically actuated angle seat valve in stainless steel. Over seat version, safety position closed, G thread, nominal width 2".



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Konstrukcija | Poppet valve with piston actuator |
| Veikimo būdas | pneumatinė |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Line connection | G2 threaded collar to DIN ISO 228 |
| Nominalus dydis | 45 mm |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 uždaras, vienos rėtės |
| Srauto kryptis | nereversuojamas |
| Pressure of medium | 0 ... 0,4 MPa |
| Terpės slėgis | 0 ... 4 bar |
| Nominalus armatūros slėgis | 40 |
| Oro išmetimo funkcija | nedroselijuojantis |
| Numetimo tipas | mechaninė spyruoklė |
| Valdymo tipas | Su išoriniu valdymu |
| Pneumatinis pajungimas | Vidinis sriegis G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0,6 ... 1 MPa |
| Darbinis slėgis | 6 ... 10 bar |
| Operating pressure | 87 ... 145 psi |
| Terpė | Vapour Inertinės dujos Filtruotas suslėgtas oras, filtravimo kokybė 200 µm |
| Flow direction | Above valve seat, for gaseous media |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Didž. Klampumas | 600 mm ² /s |
| Terpės temperatūra | -40 ... 200 °C |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Srautas Kv | 34,5 m ³ /h |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material process valve housing | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Material number, process valve housing | 1.4408 |
| Material spindle seal | PTFE |
| Material seat seal | PTFE |
| Produkto svoris | 3.500 g |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | UK regulation for pressure equipment |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| Material drive housing | Nickel-plated brass |