

Ekonomiškas oro pistoletas LSP-1/4-D

Gaminio numeris: 35528

FESTO

Išlietas iš metalo.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Oro išmetimo funkcija	Oro purkštukas gali būti dozuojamas
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Srauto debitas į atmosferą	120 l/min
Standartinis nominalus srauto debitas	120 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Garso slėgio lygis	90 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	240 g
Pneumatinis pajungimas	Vidinis sriegis G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminio liejinys