

# Spygliuota L tipo jungtis LCNH-1/4-PK-6

Gaminio numeris: 35989

FESTO

Pasukamas, su išplėsta korpuso sekcija, PAN, PUN, PR, PP, PU vamzdeliams, su sandarinimo žiedu.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4,9 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 8 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminis Cinkuota