

Spygliuota L tipo jungtis LCNH-3/8-PK-6

Gaminio numeris: 35990

FESTO

Pasukamas, su išplėsta korpuso sekcija, PAN, PUN, PR, PP, PU vamzdeliams, su sandarinimo žiedu.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	4,9 mm
Sandarinimo tipas ant varžto	Sandarinimo žiedas
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 8 mm
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	Aliuminis Cinkuota