

# Vidinė žarnos jungtis

## N-3/8-P-9

Gaminio numeris: 3609

FESTO

[Su sandarinimo žiedu.](#)



## Tech. Duomenys

| Savybės                                       | Reikšmė  |
|---|--|
| Nominalus dydis                               | 7,6 mm   |
| Sandarinimo tipas ant varžto                  | Sandarinimo žiedas   |
| Montavimo pozicija                            | Bet koks   |
| Konstrukcija                                  | Tiesi forma  |
| Dėžės dydis                                   | 1  |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 16 bar   |
| Darbinė terpė                                 | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]                                    |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei       | Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas) |
| Atsparumo korozijai klasė CRC                 | 2 - Moderate corrosion stress  |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Aplinkos temperatūra                          | -10 ... 60 °C  |
| Maksimalus priveržimo momentas                | 15 Nm  |
| Produkto svoris                               | 8,77 g   |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1              | Išorinis sriegis G3/8  |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2              | For tubing internal diameter 9 mm  |
| Informacija                                   | atitinka RoHS  |
| Material housing                              | Anodised aluminium   |