



Tvirtas delnu valdomas skirstytuvas PV-3-1/8

Gaminio numeris: 3648
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	rankinis
Standartinis nominalus srauto debitas	80 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Nominalus dydis	2 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	520 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Informacija apie tvirtinimą	Padengtas aliuminiu