

# Dumplinis cilindras EB-145-100

Gaminio numeris: 36490

FESTO

Neaptarnaujamas, nesulimpa/neslysta.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	145
Reikalaujamas montavimo skersmuo	160 mm
Ėiga	100 mm
Maksimalus aukštis ištiesus	170 mm
Maksimalus pakrypimo kampas	30 deg
Maks. atstumas iki atskaitos taško	20 mm
Minimalus instaliacijos aukštis	70 mm
Darbo režimas	vienpusio veikimo
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Darbinė terpė	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Negalima naudoti tepamo oro.
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 70 °C
Numetimo jėga	200 N
Produkto svoris	1.100 g
Montavimo tipas	su vidiniu sriegiu
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material bellows	NR/BR
Material housing	Plienas Galvanizuota