


Mova

EAMD-25-22-9-10X12

Gaminio numeris: 3717923

FESTO

pavaros elementas, kuris perduoda žingsninio ar servo variklio sukamąjį judesį.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	9 mm
Laikiklio skersmuo 2	10 mm
Dydis	25
Nominalus ilgis	22 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	3,2 kgmm ²
Keičiamas momentas	9 Nm
Produkto svoris	43,2 g
Informacija	atitinka RoHS