

Plokštuminis portalas EXCM-40-

Gaminio numeris: 3741955

FESTO

With recirculating ball bearing guide



Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės	Reikšmė
Dydis	40
Eiga X kryptimi	200 ... 2.000 mm
Eiga Y kryptimi	200 ... 1.000 mm
Montavimo pozicija	Horizontaliai
Konstrukcija	Plokštuminis portalas
Variklio tipas	Žingsninis variklis
Darbinis slėgis	≤ 8 bar
Max. permissible acceleration, mechanical system only	20 m/s ²
Maksimalus pagreitis, horizontalus	5 m/s ²
Maximum permitted speed, mechanical system only	2 m/s
Maksimalus greitis, horizontalus	1 m/s
Kartojimo tikslumas	$\pm 0,1$ mm
Budėjimo ciklas	100 %
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus mechanizmams
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Saugojimo temperatūra	-10 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 90 % nesikondensuojantis
Garso slėgio lygis	65 dB(A)
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	10 ... 50 °C
Rated load with maximum dynamic response	4 kg
Montavimo tipas	With mounting kit With adjusting kit Su veržlėmis
Informacija	atitinka RoHS