

Plastikiniai vamzdeliai PL-3-NT

Gaminio numeris: 3856

FESTO

CK ir N jungtims (tinkamos naudoti maisto pramonėje)
Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	4,3 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	18 mm
Vidinis diametras	3 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 9 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Tinka maisto pramonei	FDA 2002/72/EG
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Leidimas	TÜV
Produkto svoris pagal ilgį	0,0068 kg/m
Spalva	bespalvis
Atramos kietumas	D 42 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	PE