


Adaptive Gripper Finger DHAS-GF-120-U-BU

Gaminio numeris: 3998959

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	120
Montavimo pozicija	Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Food-safe	See Supplementary material information
Aplinkos temperatūra	10 ... 50 °C
Produkto svoris	29 g
Informacija	atitinka RoHS
Material clamp jaws	TPE-U(PU)