


Sujungimo kištukas KS5-N-13

Gaminio numeris: 4089
Nebetiekiamas produktas

FESTO

[Užsidarančioms greitoms sukabinimo jungtims.](#)

[Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	11 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	0 ... 12 bar
Standartinis nominalus srauto debitas	1.710 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	256 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	N-13