

Metalinėmis juostomis ekranuota žarna PX-6

Gaminio numeris: 4094

FESTO

Nebegaminamas. Tiekiamas iki 2011.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	9 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	30 mm
Vidinis diametras	6 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	0 ... 12 bar
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,14 kg/m
Spalva	sidabrinis
Atramos kietumas	75 +/- 5
Informacija	Turi PWIS medžiagų
Informacija apie žarneles	NBR