

Slėgio indikatorius OH-22-RT

Gaminio numeris: 4131

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Darbinis slėgis	1,4 ... 8 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 45 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 45 °C
Produkto svoris	25 g
Montavimo tipas	Control panel installation in diameter 22.5
Pneumatinis pajungimas	G1/8
Informacija	atitinka RoHS