



Pneumatinis skirstytuvas

A-5-1/4

Gaminio numeris: 4436
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su mechaniniu aktyvinimu ir rankinio vykdymo įtaiso prijungimo galimybe
Type to be discontinued. Available until 2022. See Support Portal for
alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 bistabilus
Standartinis nominalus srauto debitas	700 l/min
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Nominalus dydis	7 mm
Valdymo slėgis	2 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Būtina naudoti oro tepimą
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkto svoris	770 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G1/4
Material housing	Aliuminis