



# Elektromagnetinis skirstytuvas JMFH-5-PK-3

Gaminio numeris: 4447

FESTO

Su rankiniu valdymu, be elektromagnetinės ritės ir lizdo (užsakomi atskirai).



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 bistabilus
Standartinis nominalus srauto debitas	105 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Nominalus dydis	2,5 mm
Sandaravimo principas	švelnus
Reversavimo laikas	13 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Terpės temperatūra	0 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	0 ... 40 °C
Produkto svoris	380 g
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado Montavimo korpuse Su kiauryme Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 4	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 5	PK-3
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Aliuminis anoduotas
Material seals	NBR
Material housing	Aliuminis anoduotas