

Rutulinis skirstytuvas

VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3

Gaminio numeris: 4451863

FESTO

Brass, 3/2-way, nominal width 11/2", top flange F0405 PN40, thread EN 10226-1.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Konstrukcija | 3- eigė rutulinė sklendė L- tipo. |
| Veikimo būdas | mechaninis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | Rp1 1/4 |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Griovelio kryptis = srauto kryptis |
| Flanšo skylės modelis | F04 F05 |
| Vidinis diametras | 32 mm |
| Skersmuo DN | 32 |
| Skirstytuvo funkcija | 3/2 |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Nominalus armatūros slėgis | 40 |
| Reikalingas sukimo momentas prie slėgio skirtumo, nominalaus slėgio, sklendės PN | 16,7 Nm |
| Paremtas standartu | EN 10226-1 ISO 5211 |
| Terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--] Inertinės dujos Vanduo (be vandens garų) Neutralūs skysčiai |
| Terpės temperatūra | -20 ... 130 °C |
| Flow rate Kv type L | 121 m ³ /h |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Žalvaris Nikeliuota |
| Korpuso medžiagos numeris | CW617N |
| Material seals | HNBR PTFE |
| Material ball | Žalvaris chromu padengta |
| Rutuliukų medžiagos numeris | CW614N |
| Material shaft | Žalvaris |
| Veleno medžiagos numeris | CW614N |
| Produkto svoris | 3.000 g |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |