



Pneumatinis skirstytuvas

J-5-PK-3

Gaminio numeris: 4503

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	5/2 bistabilus
Standartinis nominalus srauto debitas	105 l/min
Darbinis slėgis	1 ... 8 bar
Konstrukcija	Mažytė vieta
Nominalus dydis	2,5 mm
Reversavimo laikas	9 ms
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	0 ... 60 °C
Produkto svoris	130 g
Montavimo tipas	Ant pajungimo pado Montavimo korpuse Su kiauryme Pasirenkamas
Pneumatinis pajungimas, portas 1	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 2	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 3	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 4	PK-3
Pneumatinis pajungimas, portas 5	PK-3
Informacija	atitinka RoHS
Material of connecting plate	Žalvaris PPS- sustiprintas
Material seals	NBR
Material housing	Plastinis Cinkuota