



# Skirstytuvas

## VOFD-L50T-M32-MN-FGP14-10-F10

Gaminio numeris: 4515000

FESTO

directly actuated, 5 mm nominal width, F10 armature system. NAMUR+



### Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos rėtės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	50,5 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	493 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Konstrukcija	Tiesioginio valdymo skirstytuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Skyriaus sertifikatas	TÜV 968/V 1251.00/21
Nominalus dydis	5 mm
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	nėra
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	reversuojamas
Saugumo funkcijos	Safe venting
Safety Integrity Level (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) iki SIL 3 Low Demand režimas
Tinkamumas vakuumui	Taip
b reikšmė	0,25
C reikšmė	2 l/sbar
Įpūtimo srautas Kv	0,36 m <sup>3</sup> /h
Išleidimo Srautas Kv	0,36 m <sup>3</sup> /h
Standartinis pralaidumas 2-3	429 l/min
Išjungimo laikas	60 ms
Įjungimo laikas	40 ms
Darbinė terpė	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Padidinta aplinkos temperatūra	-25 - 60 °C Low Demand mode
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Terpės temperatūra	-25 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Produkto svoris	560 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	M5 jungtis pagal NAMUR
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Flange 1/4 jungtis pagal NAMUR
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)