



Elektromagnetinis skirstytuvas BMFH-3-3-M5

Gaminio numeris: 4523

FESTO

Su solenoidais ir lizdais, rankinis valdymas, M5 jungtis. Taip pat įmanomas be lizdų su užsakymo papildymu "-OD" (mažesnės kainos). Užsakyme nurodyti įtampą.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3x3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 8 bar
Konstrukcija	Skirstytuvas grąžinamas spyruokle
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Nominalus dydis	1,3 mm
Sandarinio principas	švelnus
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	3
Valdymo tipas	tiesioginis
Galios sunaudojimas, pakėlimas	7,5 W
Galios sunaudojimas, laikymas	6 W
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	350 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	M5
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5
Material housing	Aliuminis