

Plastikiniai vamzdeliai PL-6-SW

Gaminio numeris: 4642

FESTO

CK ir N jungtims (tinkamos naudoti maisto pramonėje)
Maksimalus slėgis leidžiamas prie maksimalios temperatūros.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	8,4 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	39 mm
Vidinis diametras	6 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 9 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Aplinkos temperatūra	-30 ... 60 °C
Leidimas	TUV
Produkto svoris pagal ilgį	0,025 kg/m
Spalva	Juodas
Atramos kietumas	D 42 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Informacija apie žarneles	PE