

Rutulinis skirstytuvas VZBE-11/2-T-63-D-2-M-V15V15

Gaminio numeris: 4745221

FESTO

Stainless steel, manual version, 2/2-way, nominal width 1 1/2", PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|--|--|
| Konstrukcija | 2-way ball valve with hand lever |
| Veikimo būdas | mechaninis |
| Sandarinimo principas | švelnus |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Montavimo tipas | Instaliavimas į liniją |
| Sąsajos | 1 1/2 NPT |
| Komutavimo pozicijos indikatorius | Griovelio kryptis = srauto kryptis |
| Vidinis diametras | 38 mm |
| Skersmuo DN | 40 |
| Skirstytuvo funkcija | 2/2 |
| Srauto kryptis | reversuojamas |
| Nominalus armatūros slėgis | 63 |
| Reikalingas sukimo momentas prie slėgio skirtumo, nominalaus slėgio, sklendės PN | 20 Nm |
| Paremtas standartu | ASME B1.20.1 |
| Terpė | Vapour Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai |
| Terpės temperatūra | -20 ... 200 °C |
| Srautas Kv | 232 m ³ /h |
| Informacija | atitinka RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Material housing | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Korpuso medžiagos numeris | 1.4408 |
| Material seat seal | PTFE |
| Material seals | PTFE |
| Material ball | Nerūdijančio plieno lydinys |
| Rutuliukų medžiagos numeris | 1.4408 |
| Material shaft | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Veleno medžiagos numeris | 1.4401 |
| Produkto svoris | 1.800 g |
| Leidimas | CRN |
| CE ženklas (žr. deklaraciją) | atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 3 - High corrosion stress |