


Lygiagretaus motavimo komplektas EAMM-U-30-V20-28A-44

Gaminio numeris: 4767125

★ Kernprogramm

FESTO



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|----------------------------|------------------------|
| Dydis | 30 |
| Atstumas tarp centrų | 44 mm |
| Montavimo pozicija | Bet koks |
| Pavaros perdavimo santykis | 1:1 |
| Maksimalus greitis | 3.000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Saugojimo temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Sąlyginė oro drėgmė | 0 - 95 % |
| Apsaugos klasė | IP40 |
| Aplinkos temperatūra | 0 ... 50 °C |
| Inercijos masės momentas | 2,11 kgmm ² |
| Tuščios eigos momentas | 0,015 Nm |
| Keičiamas momentas | 0,05 Nm |
| Produkto svoris | 97 g |
| Interface code, actuator | V20 |
| Interface code, motor in | 28A |
| Informacija | atitinka RoHS |