



Pneumatinis skirstytuvas VL-8-3/8-B

Gaminio numeris: 4802
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2017. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	8/2 vienos ritės
Standartinis nominalus srauto debitas	1.800 l/min
Darbinis slėgis	2 ... 10 bar
Konstrukcija	Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas	Oro spyruoklė
Nominalus dydis	9 mm
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Vertikalus
Rankinis valdymas	nėra
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Komutavimo pozicijos indikatorius	Ne
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Būtina naudoti oro tepimą
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G3/8
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G3/8
Informacija apie sandariklius	NBR