

Rutulinis skirstytuvas


VZBD-11/2-S5-16-T-2-F0507-V14V14

Gaminio numeris: 4802248

FESTO

Stainless steel for use in the cosmetics and pharmaceutical industry, 2/2-way, nominal width 11/2", top flange F0507, PN16, clamp ferrule to DIN 32676-B, electropolished.

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	2- eigė rutulinė sklendė
Veikimo būdas	mechaninis
Sandaravimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją
Sąsajos	Clamp to DIN 32676 series B
Komutavimo pozicijos indikatorius	Griovelio kryptis = srauto kryptis
Flanšo skylės modelis	F0507
Vidinis diametras	44,3 mm
Skersmuo DN	40
Skirstytuvo funkcija	2/2
Srauto kryptis	reversuojamas
Nominalus armatūros slėgis	16
Reikalingas sukimo momentas prie slėgio skirtumo, nominalaus slėgio, sklendės PN	30 Nm
Paremtas standartu	DIN 32676 ISO 5211
Terpė	Vapour Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:-:-] Inertinės dujos Vanduo Neutralūs skysčiai
Terpės temperatūra	-20 ... 200 °C
Srautas Kv	313 m ³ /h
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Material housing	Nerūdijančio plieno lydinys
Korpuso medžiagos numeris	1.4409
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Nerūdijančio plieno lydinys
Rutuliuokų medžiagos numeris	1.4409
Material shaft	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Veleno medžiagos numeris	1.4401
Produkto svoris	3.370 g
Leidimas	3-A Sanitary CRN
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus spaudinimo įrenginiams
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress