


Mova

EAMD-21-15-12-8X10

Gaminio numeris: 4820335

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	12 mm
Laikiklio skersmuo 2	8 mm
Dydis	21
Nominalus ilgis	15 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	10.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	0,45 kgmm ²
Keičiamas momentas	2 Nm
Produkto svoris	13,5 g
Informacija	atitinka RoHS