

Slopintuvai U-PK-4

Gaminio numeris: 4932

FESTO

For reducing noise and avoiding contamination at the exhaust ports of pneumatic components.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Bet koks
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Darbinis slėgis	0 ... 10 bar
Srauto debitas į atmosferą	580 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Garso slėgio lygis	77 dB(A)
Aplinkos temperatūra	-10 ... 70 °C
Produkto svoris	4,1 g
Pneumatinis pajungimas	PK-4
Material of silencer insert	Bronzinis
Material of threaded plug	Žalvaris
Informacija	atitinka RoHS