


Skirstytuvas su pasukama svirtimi RW/O-3-1/8

Gaminio numeris: 4937

FESTO

Priklausomai nuo pajungimo būdo, normaliai atviras arba normaliai uždaras.

Šis tipas tinkamas vakuumui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras/uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	mechaninis
Standartinis nominalus srauto debitas	140 l/min
Darbinis slėgis	-0,95 ... 8 bar
Konstrukcija	Stūmoklio vieta
Nominalus dydis	3,5 mm
Valdymo tipas	tiesioginis
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [-:--]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Veikimo jėga	28 N
Produkto svoris	150 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/8
Material seals	NBR
Material housing	Anodised aluminium