


Variklio kabelis

NEBM-L4G2-E-10-N-LE2

Gaminio numeris: 4977492
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2026. See Support Portal for alternative products.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Cable identification	Without inscription label holder
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	kampinis
Electrical connection 1, connection type	Kištuvo lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Tiesus
Electrical connection 1, connection technology	Pin allocation L4
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Electrical connection 1, occupied pins/wires	2
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	2
Electrical connection 2, occupied pins/wires	2
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 30 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 30 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	10 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Kabelio ilgis	10 m
Kabelio priedas	tinkamas lanksčiai kabelio apsaugai
Laido bandymo sąlygos	Bandytas pagal užklausimą
Bending radius, fixed cable installation	≥ 21 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 34 mm
Kabelio skersmuo	6,7 mm
Kabelio struktūra	2x1,5
Nominalus laidininko skerspjuvis	1,5 mm ²
Laido galai	Cut off bluntly
Apsaugos klasė	IP20
Note on degree of protection	IP65 for mounting in terminal boxes
Aplinkos temperatūra	-25 ... 80 °C
Aplinkos temperatūra esant lanksčiai kabelių instaliacijai	-25 ... 80 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	0 - No corrosion stress
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material insulation	TPE-E