

Standartinis cilindras DSN-8-25-P

Gaminio numeris: 5034
Nebetiekiamas produktas

FESTO

DIN ISO 6432, su elastiniais amortizaciniais žiedais galinėse pozicijose.
Daug tvirtinimo būdų.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2018. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Eiga	25 mm
Stūmoklio diametras	8 mm
Stūmoklio koto sriegis	M4
Dempferiavimas	P: elastiniai amortizavimo žiedai iš abiejų pusių
Montavimo pozicija	Bet koks
Atitinka standartus	CETOP RP 52 P ISO 6432
Koto galas	Išorinis sriegis
Konstrukcija	Stūmoklis Stūmoklio kotas Cilindro įvorė
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	1,5 ... 10 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Smūgio energija galinėse padėtyse	0,03 J
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	22,6 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	30,2 N
Judanti masė 0 mm eigos	7,5 g
Papildomas svoris 10mm ilgiui	2,4 g
Pagrindinis svoris 0 mm eigai	34,6 g
Papildomas masės faktorius 10 mm koto ilgiui	1 g
Montavimo tipas	su priedais
Pneumatinis pajungimas	M5
Informacija	atitinka RoHS
Informacija apie uždengimą	Aliuminio liejinys bepalviai anoduotas
Informacija apie sandariklius	NBR TPE-U(PU)
Informacija apie stūmoklio kotą	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Informacija apie cilindro įvorę	aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis