


Mova
EAMD-56-46-14-23X27
Gaminio numeris: 5062229

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Laikiklio skersmuo 1	14 mm
Laikiklio skersmuo 2	23 mm
Dydis	56
Nominalus ilgis	46,5 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Maksimalus greitis	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Saugojimo temperatūra	-25 ... 60 °C
Sąlyginė oro drėgmė	0 - 95 %
Aplinkos temperatūra	-25 ... 60 °C
Inercijos masės momentas	151 kgmm ²
Keičiamas momentas	38 Nm
Produkto svoris	424 g
Informacija	atitinka RoHS