


Apatinės atramos apkaba LN-80

Gaminio numeris: 5151

FESTO

DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP cilindrų pasukamam tvirtinimui.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	80
Paremtas standartu	ISO 15552 (taip pat VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	877 g
Informacija	atitinka RoHS
Material mounting	Mazguoto grafito ketus