


# Elektromagnetinis skirstytuvas MHA4-MS1H-3/20-4

Gaminio numeris: 525195

FESTO

atskiras skirstytuvas, greito persijungimo



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 atviras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	18 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	400 l/min
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Slėgį nuleidžiantis vožtuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Nominalus dydis	4 mm
Tinklelio matmuo	24 mm
Oro išmetimo funkcija	droselijuojamas
Sandarinimo principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	Stūmimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Srauto kryptis	atgalinės eigos su ribojimais
Darbinis slėgis, reversinis	-0,9 ... 0 bar
Maksimalus perjungimo dažnis	210 Hz
Išjungimo laikas	3,5 ms
Ijungimo laikas	3,5 ms
Išjungimo laiko tolerancija	+10%/-40%
Ijungimo laiko tolerancija	+10%/-30%
Perjungimo valdymas virš 1 Hz	0,3 ms
Budėjimo ciklas	100%
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: žemos srovės fazė:2,125 W, aukštos srovės fazė: 8,5 W
Leistini įtampų svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Išfiltruotas, nesuteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm Išfiltruotas, suteptas suslėgtas oras, filtravimo laipsnis 40 µm
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-EMV reikalvimus
Atsparumo korozijai klasė CRC	2
Terpės temperatūra	-5 ... 40 °C
Aplinkos temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkto svoris	270 g
Elektrinis pajungimas	Kištukas 2- poliai
Montavimo tipas	Ant PR kolektoriaus
Pneumatinė jungtis, 11	Pajungimo padas
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Pajungimo padas
Pneumatinė jungtis, 33	Pajungimo padas
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie sandariklius	HNBR NBR
Informacija apie tvirtinimą	Cinkuota padengtas
Varžto medžiagos duomenys	Plienas Galvanizuota