


Kolektoriaus blokas MHA3-PR4-3-1/8

Gaminio numeris: 525222

FESTO

Grupinio skirstytuvų montavimo blokui MHA3-...-HC/TC



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	4
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme su bėgeliu
Skirstytuvo montavimo būdas	su vidiniu sriegiu
Pneumatiniai portai 1/33	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1/8
Pneumatiniai portai 3/11	G1/4
Material of connecting plate	Aliuminio liejinys