


Pajungimo kabelis SIM-K-WD-5-CDN

Gaminio numeris: 525262

FESTO

CDN cilindrams



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Atitinka standartus	Core colours and connection numbers to EN 60947-5-2 EN 61076-2-104 EN 61984
Cable identification	Without inscription label holder
Prijungimo dažnis	100
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	apvalus
Electrical connection 1, connection type	Kištuko lizdas
Electrical connection 1, cable outlet	Angled
Electrical connection 1, connection technology	M8 Rastverriegelung A-codiert nach EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Electrical connection 1, occupied pins/wires	3
Electrical connection 1, type of mounting	Snap-in locking
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Kabelis
Electrical connection 2, connection technology	atviri laidai
Electrical connection 2, number of pins/wires	3
Electrical connection 2, occupied pins/wires	3
Nominalus DC įtampos lygis	0 ... 60 V
Nominalus AC įtampos lygis	0 ... 60 V
Leistina srovės apkrova prie 40°C	3 A
Atsparumas smūgiams	1,5 kV
Kabelio ilgis	5 m
Kabelio priedas	Standartas
Laido bandymo sąlygos	Atsparumas lenkimui pagal Festo normas, bandymo sąlygos pagal užklausimą. Bandymas pagal užklausimą Lanksti kabelio apsauga : 5 milijonai ciklų, lenkimo spindulys 75 mm
Bending radius, fixed cable installation	≥ 23 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 46 mm
Kabelio skersmuo	4,5 mm
Kabelio skersmens tolerancija	± 0,1 mm
Kabelio struktūra	3x0,25
Nominalus laidininko skerspjūvis	0,25 mm ²
Laido galai	Laido antgalis
Apsaugos klasė	IP65 IP67 IP69K
Note on degree of protection	Sumontuotas
Special characteristics	Easy to clean
Aplinkos temperatūra	-25 ... 70 °C
Aplinkos temperatūra esant lankščiai kabelių instaliacijai	-5 ... 70 °C
Saugojimo temperatūra	-25 ... 70 °C
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU reikalavimus žemose įtampose

Savybės	Reikšmė
Informacija	Be vario ir PTFE. atitinka RoHS
Užterštumo laipsnis	3
Atsparumo korozijai klasė CRC	4 - Very high corrosion stress
Medžiagos informacija, kabelio apvalkalai	TPE-U(PUR)
Kabelio apvalkalo spalva	pilkas
Informacija apie tvirtinimą	TPE-U(PUR)
Korpuso spalva	Juodas
Informacija apie sandariklius	NBR
Informacija apie medžiagas, įkišami kontaktai	Brass, gold-plated
Medžiagos informacija, izoliuojanti įvorė	PVC