

# Plastikiniai vamzdeliai PUN-V0-12x2-RT

Gaminio numeris: 525453

FESTO

Nepalaikantis degimo



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	12 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	62 mm
Vidinis diametras	8 mm
Min. lenkimo spindulys	21 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Filtruotas suslėgtas oras Vakuumas
Ugniai atsparumo klasė pagal UL94	V0-V2
Aplinkos temperatūra	-35 ... 60 °C
Leidimas	TÜV
Produkto svoris pagal ilgį	0,08 kg/m
Spalva	raudonas
Pastaba dėl spalvos	Dėl apsaugos nuo ugnies nuokrypis nuo standartinės spalvos
Atramos kietumas	D 54 +/-3
Informacija	Be vario ir PTFE.
Informacija apie žarnes	TPE-U(PU)