

Plastikiniai vamzdeliai

PAN-V0-8X1-BL-20

Gaminio numeris: 525467
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Nepalaikantis degimo

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2019. Ieškokite prekės alternatyvos kataloge



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Išorinis diametras	10 mm
Lenkimo spindulys atitinkantis srautą	45 mm
Vidinis diametras	6 mm
Min. lenkimo spindulys	24 mm
Temperatūros priklausomybė nuo darbinio slėgio	-0,95 ... 12 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com Mineralinė alyva
Material fire test	UL94 V-0 (casing)
Aplinkos temperatūra	-30 ... 90 °C
Produkto svoris pagal ilgį	0,065 kg/m
Pneumatinis pajungimas	Kištuko jungties išorinis skersmuo 8mm
Spalva	mėlynas
Atramos kietumas	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Informacija	atitinka RoHS
Material tubing	Poliamidas 12 PVC-P