


# Sujungimų blokas VIGK-04-D-2-1/2

Gaminio numeris: 525570

FESTO

04 skirstytuvų salai, didelio srauto debito, dydis 2 ISO skirstytuvų (G 1/2)



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Paremtas standartu	ISO 5599-2
Maksimalus skirstytuvo pozicijų skaičius	1
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G3/4
Pneumatinis pajungimas, portas 4	G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 5	G3/4
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu