


# Sujungimų blokas VIGK-04-D-2-1/2-NPT

Gaminio numeris: 525574

FESTO

04 skirstytuvų saliai, didelio srauto debito, dydis 2 ISO skirstytuvų (G 1/2)  
Šis produktas galimas tik užsakius iš Festo USA.



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Plotis	183 mm
Darbinis slėgis	-0,9 ... 16 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Plokštės montavimo būdas	Su kiauryme
Pagalbinis valdymo oro portas 12/14	NPT1/8-27
Pneumatinis pajungimas, portas 1	NPT3/4-14
Pneumatinis pajungimas, portas 2	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 3	NPT3/4-14
Pneumatinis pajungimas, portas 4	NPT1/2-14
Pneumatinis pajungimas, portas 5	NPT3/4-14
Informacija apie pajungimo padą	Padengtas aliuminiu