


Elektrinė sąsaja CPV10-GE-DN2-8

Gaminio numeris: 525630
Nebetiekiamas produktas

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
CP šakos praplėtimas	Taip 16 įėjimų 8 išėjimai (arba 16 skirstytuvų)
Fieldbus sąsaja	Pasirenkamas - 5-kontaktų prisukamų rinklių juosta - Kištukas ir lizdas, M12x1, 5 kontaktų jungtis, A-koduota - Sub-D, 9-pin, socket
Įrenginio-specifinė diagnostika	Condition Monitoring Trūksta modulio CP eilėje Trumpas jungimas / perkrova, išėjimai Trumpas jungimas / perkrova, įėjimai Nepakankama įtampa, skirstytuvų sala (išplėtimas) Nepakankama įtampa, išėjimo modulis Nepakankama įtampa, jutiklio maitinimas Nepakankama įtampa, skirstytuvų sala
Komunikacijų tipai	Change of State Polling Strobbed I/O
Parama konfigūruojant	EDS laikmena ir grafinis simbolis
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius su šakos praplėtimu	32
Maksimalus elektromagnetinių ričių skaičius	16
Apsaugotas nuo poliariškumo pakeitimo	visoms elektrinėms jungtims
Papildomos funkcijos	Condition Counter
Sparta, bodais	125, 250, 500 kBit/s Reguliuojamas panaudojant perjungimo modulį
Nominalus DC įtampos lygis	20,4 ... 26,4 V
Maksimalus išėjimų skaičius	8 (16 elektromagnetinių ričių nereikalinga)
Maksimalus įėjimų skaičius	16
Nominali darbinė nuolatinė įtampa	24 V
Galios susilpnėjimo mažinimas	20 ms
Liekamoji pulsacija	4 Vss
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos, apkrova	Priklausomai nuo skirstytuvo tipo
Srovės sunaudojimas prie nominalios darbinės įtampos	Electronics: ≤ 200 mA Jutiklio maitinimas: priklauso nuo jutiklio
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
Apsaugos klasė	IP20 IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
Adresavimo diapazonas	0 ... 63 Reguliuojamas panaudojant perjungimo modulį
Fieldbus sertifikavimas	ODVA
Elektrinis izoliavimas, fieldbus sąsaja	Optomova
Magistralės-specifinis LED dispėjus	MNS: DeviceNet Status
Produkto-specifinis LED dispėjus	12/14: persijungimo būseną skirstytuvuose

Savybės	Reikšmė
Produkto ID	PS: darbinė įtampa elektronikai ir apkrovos maitinimui produktų tipas: pneumatinis vožtuvas (27 dec.) Produkto kodas: 8942 dec.
Material cover	PA - sustiprintas
Material seals	CR NBR
Material housing	Padengtas aliuminiu
Informacija	atitinka RoHS