


Magistralės sujungimas FBA-2-M12-5POL

Gaminio numeris: 525632

FESTO

Skirstytuvų saloms CPV Direct, 2xM12 kištukas, 5-polių,
DeviseNet/CAN prijungti



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Produkto svoris	28 g
Elektrinis pajungimas	9-galvučių / 5-galvučių Tiesus lizdas / kištukas ir lizdas Sub-D / M12x1
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 24 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP65
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material electrical contact	Bronzinis Auksuota