


Magistralės sujungimas FBA-1-SL-5POL

Gaminio numeris: 525634

FESTO

Skirstytuvų salai CPV Direct, 5-polių gnybto jungtis, DeviseNet/CAN prijungti



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo tipas	Su kiauryme
Montavimo pozicija	Bet koks
Produkto svoris	26 g
Elektrinis pajungimas	9-galvučių / 5-galvučių Tiesus lizdas / tiesus kištukas Sub-D / -
Nominalus DC įtampos lygis	≤ 24 V
Leidžiama srovės apkrova	4 A
Apsaugos klasė	IP40
Aplinkos temperatūra	-5 ... 50 °C
Saugojimo temperatūra	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Informacija	atitinka RoHS
Material housing	PA
Korpuso spalva	Juodas
Material electrical contact	Bronzinis Auksoota